

Герметик силиконовый санитарный нейтральный 1100 ABRO® MASTERS



Описание: высококачественный санитарный силиконовый герметик на нейтральной основе.

Сфера применения: предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью: ваннах, кухнях, санузлах, душевых, банях, подвальных помещениях.

Свойства:

- фунгицидные добавки надолго защищают от образования грибка и плесени;
- без запаха;
- обеспечивает эластичное соединение после полимеризации;
- обладает высокой адгезией к большинству материалов: эмали, керамике, стеклу, каучуку, пластмассе, окрашенным поверхностям, дереву, металлу, фарфору, кирпичу;
- не вызывает коррозии, подходит для использования на цветных металлах, а также бетоне и природном камне;
- применяется для герметизации соединений вокруг ванн, раковин, душевых кабин, сантехнического оборудования, заполнения различных стыков и щелей, затирки швов кафельной плитки;
- влагостойкий, устойчив к агрессивным моющим средствам, механическим и температурным воздействиям (от -40 до +180°C).

Технические характеристики

Внешний вид	Однородная паста
Запах	Слабый
Плотность	0,99 г/см ³
Время схватывания на отлип	5 минут
Усадка	0 мм
Содержание сухого вещества	78,5%
Твердость по Шору А, 7 дней	36
Скорость полимеризации, 24 часа	3 мм
Скорость полимеризации, 7 дней	6,5 мм
Удлинение при разрыве, 7 дней	664%
Предел прочности на разрыв, 7 дней	1,2 МПа

Артикул:	Цвет:
SS-1100-SAN-WHT-RE	Белый
SS-1100-SAN-CLR-RE	Прозрачный
Новый размер! 70 г	
SS-1100-SAN-3-WHT-RE	Белый
SS-1100-SAN-3-CLR-RE	Прозрачный

Применение:

1. Очистите, обезжирьте и высушите поверхность.
2. Картридж: удалите наконечник картриджа и привинтите насадку. Вставьте картридж в стандартный пистолет для герметиков. Отрежьте кончик насадки до необходимого диаметра под углом 45°.
3. Тюбик: снимите колпачок, отрежьте кончик насадки так, чтобы создать отверстие требуемого размера.
4. Для ровного нанесения герметика держите его под углом 45° к поверхности.
5. Удалите излишки герметика бумажной салфеткой или тряпочкой, смоченной в спирте. Отвердевший герметик обрежьте острым ножом или скребком. Приблизительно через 5 минут после нанесения герметика на его поверхности образуется пленка. Полное отверждение происходит через 24 часа. Повторное использование герметика: если содержимое израсходовано не полностью, выдавите каплю герметика из наконечника. При следующем использовании удалите засохшую пробку.

Упаковка: картридж под пистолет, ПЭТ туба.

Состав: силиконовый каучук, светлое минеральное масло, полидиметилсилоксан, высокодисперсный диоксид кремния, винилтрис(метилэтилкетоксим)силан, метил трибутаноксим силан.

Объем: 280 мл, 70 г.

Количество в упаковке: 24 шт. для SS-1100-SAN, 12 шт. для SS-1100-SAN-3.

Условия хранения: храните плотно закрытую упаковку в хорошо вентилируемом месте. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -40 °C до +49 °C.

Срок годности: 36 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.