

Герметик силиконовый 1100 ABRO® Masters



Описание: универсальный 100%-ый силиконовый герметик на основе уксусной кислоты.

Сфера применения: применяется для заделки и склеивания всех видов швов и стыков, подходит для вклеивания стекол. Может использоваться во всех случаях, когда нужна изоляция от внешних воздействий, высокая влагостойкость и прочность.

Свойства:

- обладает высокой адгезией к алюминию, стеклу, фарфору, каучуку, керамике, пластмассе, окрашенным поверхностям, не маслянистому дереву и металлу;
- образует долговечный шов с низкой усадкой;
- подходит для внутренних и наружных работ;
- широкий температурный диапазон эксплуатации от -50 до +200°C;
- водостойкий, оптимален для применения во влажном помещении (сауне, ванной, бассейне);
- содержит фунгицидные присадки, препятствующие образованию плесени и грибка;
- морозостойкий;
- после отверждения сохраняет эластичность;
- высокая скорость вулканизации, низкая плотность;
- принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг;
- устойчив к воздействию химических растворов.

280 мл	70 г.
SS-1100-CLR-RE	SS-1100-3-CLR-RE
SS-1100-WH-RE	SS-1100-3-WH-RE
SS-1100-BLK-RE	SS-1100-3-BLK-RE
SS-1100-GRY-RE	SS-1100-3-GRY-RE
SS-1100-BRN-RE	SS-1100-3-BRN-RE

Новый цвет!
Новый цвет!

Технические характеристики	
Физический тип	Однородная паста
Цвет	Прозрачный / белый / черный / серый / коричневый
Запах	Уксусный
Температура вспышки (в закрытом тигле)	> 90°C
Относительная плотность	0,94
Температура каплепадения	0°C
Температура нанесения	от +5 до +45°C
Прочность на разрыв	0,84 МПа
Удлинение при разрыве	700%
Твердость по Шору А	15
Время образования поверхностной пленки	5 мин
Время полной полимеризации	24 часа

Применение:

1. Очистите, обезжирьте и высушите поверхность.
2. SS-1100: удалите наконечник картриджа и привинтите насадку. Вставьте картридж в стандартный пистолет для герметиков. Отрежьте кончик насадки до необходимого диаметра под углом 45°.
3. SS-1100-3: снимите колпачок, отрежьте кончик насадки так, чтобы создать отверстие требуемого размера.
4. Для ровного нанесения герметика держите его под углом 45° к поверхности.
5. Удалите излишки герметика бумажной салфеткой или тряпочкой, смоченной в спирте. Отвердевший герметик обрежьте острым ножом или скребком.

Приблизительно через 5 минут после нанесения герметика на его поверхности образуется пленка. Полное отверждение происходит через 24 часа.

Повторное использование герметика: если содержимое израсходовано не полностью, выдавите каплю герметика из наконечника.

При следующем использовании удалите засохшую пробку.

Упаковка: картридж под пистолет, ПЭТ туба.

Состав: диметилсилоксан с концевыми гидроксильными группами, минеральные масла, высокодисперсный диоксид кремния, метилтриацетоксисилан, полидиметилсилоксановое масло.

Объем: 280 мл, 70 г.

Количество в упаковке: 24 шт. для SS-1100, 12 шт. для SS-1100-3.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем ABRO Индастрис Инкорпорейтед, США.